

ColdCube™

Flexible Kühllösungen

MOBILE KÜHLCONTAINER FÜR LIEFERUNGEN
AUF DER LETZTEN MEILE UND PHARMAZEUTISCHE ANWENDUNGEN



Flexible Kühllösungen

Tragbare und mobile Kühlung

Erhöhen Sie die Flexibilität Ihres Fuhrparks, indem Sie Ihre Transportmöglichkeiten mit Thermo King ColdCube™ Containern erweitern. Diese voll vernetzten und tragbaren Maschinen haben die perfekte Größe für Kleintransporter, Lastwagen und Trailer und bieten äußerst präzise Heiz-, Kühl- und Gefrierlösungen für alle Anwendungen, einschließlich Pharmazeutika und Lieferungen auf der letzten Meile. Mit den verfügbaren Gefrier-, Kühl- und Heizoptionen kann ColdCube™ schnell mit dem Transport von Trockengütern kombiniert werden, für eine einfache Lösung bei Spitzenbedarf – unter Einhaltung aller Vorschriften.

PHARMALOGISTIK UND VERPACKUNG

- Transport biomedizinischer Produkte
- PharmaSolutions-Zertifizierung für die Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP)
- Kann in einem PharmaKare-Servicevertrag kombiniert werden, der auf Ihre Transportanforderungen zugeschnitten ist

PHARMAVERTRIEB AUF DER LETZTEN MEILE

- Ideal für den Transport von Verteilerzentren zu Apotheken und von Großhändlern direkt zu Patienten
- PharmaSolutions-Zertifizierung für die Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP)

LÖSUNGEN FÜR DIE LETZTE MEILE

- Optimieren Sie die Kühlung kleinerer Ladungen, indem Sie sie mit nicht gekühlten Produkten in Lieferwagen, Lastwagen und Trailern kombinieren

MIET- UND LEASING-OPTION

- Nützlich während der Spitzenvertriebszeiten
- Kostengünstigere und flexible Mehrfachtemperaturlösung



Merkmale

Die ColdCubes™ von Thermo King wurden jahrelang umfangreichen Forschungs- und Testverfahren unterzogen, um sicherzustellen, dass jede Maschine selbst unter härtesten Bedingungen unübertroffene Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistung bietet.

FLEXIBLES GEFRIEREN, KÜHLEN UND HEIZEN

- 3 Temperatureinstellungen: Gefrieren (min. > -21 °C), Kühlung (> +0 °C), und Kühlung und Heizung (+30 °C bis +0 °C)
- Vielseitig, für verschiedene Anwendungen und Ladungen geeignet
- Präzise Temperaturkontrolle mit einer Stabilität von bis zu 1 °C innerhalb des Laderaums
- Zuverlässiges Heizen und Kühlen bei allen Umgebungsbedingungen
- Homogene Luftstromverteilung

NACHHALTIGKEIT

- Kältemittelgas R134a oder R404A (je nach Modell)
- Hochwertige Isolierung mit einer Stärke von bis zu 130 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

- GDP- und ATP-Zertifizierungen für alle Größen (GDP-Zertifizierungen ab Juni 2025)
- CE-, TÜV- und ATP-zertifiziert (FRCX-, FRAX- und BRBX-Klasse je nach Modell)
- 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit

ANGEPASST AN IHRE BEDÜRFNISSE

- Mehrere Standardkonfigurationen
- Für Betrieb und Effizienzsteigerung

LANGLEBIG UND LEICHT

- Einteilige Konstruktion für Robustheit, Stärke und Leichtigkeit
- Leichter als montierte Container
- Hergestellt aus lebensmittelechten Materialien für hygienischen Betrieb und einfache Reinigung
- Bequem tragbar durch integrierte Griffe und Transportzubehörkits

KONNEKTIVITÄT UND SICHTBARKEIT

- Ihr Mobilgerät wird durch Bluetooth zu einer drahtlosen Benutzerschnittstelle
- Präzise Kontrolle des Temperatursollwerts
- Einfache Anzeige von Temperatur und Status ohne Öffnen des ColdCube™
- Verwenden Sie TouchLog, um sich mit TrackIng und TK Reefer zu verbinden und Ihre Fracht in Echtzeit zu sehen



Bereich

Welcher ColdCube™ ist der richtige für Sie?

STROMVERSORGUNG

Fahrzeugbetrieben

Die Kühlung wird von der Fahrzeugbatterie gespeist und verfügt über eine integrierte Stromabschaltung, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern.

Batteriebetrieben

Die eingebaute Batterie sorgt für eine Kühl- oder Heizdauer von bis zu 12 Stunden (1 Batterie) oder 99 Stunden Autonomie (dank verschiedener Batterietypen). Einfaches Aufladen an jeder 115- oder 230-Volt-Steckdose (nur für 720L und 760L in Kühlung und Heizung).

Hybrid-Antrieb

Die Kühlung wird sowohl über die Fahrzeugbatterie als auch über die Bordbatterie betrieben (nur für die Modelle 720L und 760L sowie 720L und 760L im Kühl- und Heizbetrieb).

Wählen Sie Ihren ColdCube™

WELCHE COLD CUBE™-KONFIGURATION IST FÜR SIE AM BESTEN GEEIGNET?

Unsere Auswahlhilfe zeigt Ihnen, welches Modell am besten zu Ihrem Fahrzeug passt. Wenden Sie sich an Ihren Thermo King-Händler, um das beste Modell und die besten Upgrades für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Der COLDfigurator hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Coldcubes und dessen Optionen und Zubehör.



Finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler auf dealers.thermoking.com



ColdCube™ Modelle und Formen

Wir bieten insgesamt 5 Modelle an, die alle mit nach vorne öffnenden Türen ausgestattet sind.

HORIZONTALE MODELLE

- 140 I
- 330 I
- 720 I

VERTIKALE MODELLE

- 565 I
- 760 I

NEU

Maximieren Sie Platz und Ladekapazität mit flexiblen Innenraumkonfigurationen:

- Geeignet für den parallelen Einsatz von bis zu drei vertikalen Modellen,
- Füllen Sie den gesamten Raum mit den 720-Liter-Modellen, die perfekt in alle neuen elektrischen Kompaktfahrzeuge von Stellantis passen.



Horizontale Reihe

WÄHLEN SIE AUS EINER REIHE VON GEFRIER-, KÜHL- UND HEIZMASCHINEN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN



GRÖSSE	MODELL	STROMQUELLE	TEMPERATURBEREICH	ATP-BESCHEI-NIGUNG	TOUCH-LOG	TK-NR.	ATP	ABMESSUNGEN INNEN (MM)*	ABMESSUNGEN AUSSEN (MM)*	GEWICHT (KG)
140 l	ColdCube 140 FDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	×	×	6.100241		590 × 415 × 520	620 × 1.000 × 710	55
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	×	6.100268	FRCX	590 × 415 × 520	620 × 1.000 × 710	55
	ColdCube 140 NDH 12 V	Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	×	×	6.100266		500 × 415 × 530	620 × 1.000 × 710	52
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	×	6.100267	BRBX	500 × 415 × 530	620 × 1.000 × 710	52
	ColdCube 140 NDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	×	×	6.100239		620 × 415 × 520	620 × 1.000 × 710	52
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	✓	×	6.100265	FRAX	620 × 415 × 520	620 × 1.000 × 710	52
330 l	ColdCube 330 FDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	×	×	6.100245		780 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	83
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	×	6.100272	FRCX	780 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	83
	ColdCube 330 NDH 12V	Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	×	×	6.100270		680 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	80
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	×	6.100271	BRBX	680 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	80
	ColdCube 330 NDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	×	×	6.100243		810 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	80
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	✓	×	6.100269	FRAX	810 × 615 × 675	1.000 × 1.020 × 910	80
720 l	ColdCube 720 FDN 12 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	×	×	6.100269		980 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	170
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	×	6.100277	FRCX	980 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	170
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	✓	6.100278	FRCX	980 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	170
	ColdCube 720 NDH 12 V	Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	×	×	6.100274		865 × 850 × 800	1.100 × 1.400 × 1.100	149
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	×	6.100275	BRBX	865 × 850 × 800	1.100 × 1.400 × 1.100	149
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6.100276	BRBX	865 × 850 × 800	1.100 × 1.400 × 1.100	149
		Batteriebetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6.100279	BRBX	980 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	205
		Fahrzeug- und batteriebetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6.100280	BRBX	980 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	215
	ColdCube 720 NDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	×	×	6.100247		1.020 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	144
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	✓	×	6.100273	FRAX	1.020 × 850 × 780	1.100 × 1.400 × 1.100	144

*Abmessungen: Höhe x Breite x Länge



Vertikale Reihe

WÄHLEN SIE AUS EINER REIHE VON GEFRIER-, KÜHL- UND HEIZMASCHINEN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN



GRÖSSE	MODELL	STROMQUELLE	TEMPERATURBEREICH	ATP-BESCHEI-NIGUNG	TOUCH-LOG	TK-NR.	ATP	ABMESSUNGEN INNEN (MM)*	ABMESSUNGEN AUSSEN (MM)*	GEWICHT (KG)
565 L	ColdCube 565 FDN 12 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	×	×	6100284		1300 X 505 X 760	1650 X 725 X 1220	142
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	×	6100285	FRCX	1300 X 505 X 760	1650 X 725 X 1220	142
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	✓	6100286	FRCX	1300 X 505 X 760	1650 X 725 X 1220	145
	ColdCube 565 NDH 12 V	Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	×	×	6100281		1330 X 505 X 660	1650 X 725 X 1220	142
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	×	6100282	BRBX	1330 X 505 X 660	1650 X 725 X 1220	142
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6100283	BRBX	1330 X 505 X 660	1650 X 725 X 1220	145
	ColdCube 565 NDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	×	×	6100295		1300 X 505 X 760	1650 X 725 X 1220	142
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	✓	×	6100296	FRAX	1300 X 505 X 760	1650 X 725 X 1220	142
760 L	ColdCube 760 FDN 12 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	×	×	6100290		1230 X 600 X 960	1580 X 820 X 1420	165
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	×	6100291	FRCX	1230 X 600 X 960	1580 X 820 X 1420	165
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu -21 °C	✓	✓	6100292	FRCX	1230 X 600 X 960	1580 X 820 X 1420	168
	ColdCube 760 NDH 12 V	Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	×	×	6100287		1240 X 600 X 855	1580 X 820 X 1420	165
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	×	6100288	BRBX	1240 X 600 X 855	1580 X 820 X 1420	165
		Fahrzeugbetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6100289	BRBX	1240 X 600 X 855	1580 X 820 X 1420	168
		Batteriebetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6100293	BRBX	1240 X 600 X 855	1580 X 820 X 1420	278
		Fahrzeug- und batteriebetrieben	Von +30 °C bis +0 °C	✓	✓	6100294	BRBX	1240 X 600 X 855	1580 X 820 X 1420	258
	ColdCube 760 NDN 12/24 V	Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	×	×	6100297		1230 X 600 X 960	1580 X 820 X 1420	157
		Fahrzeugbetrieben	Bis zu +0 °C	✓	×	6100298	FRAX	1230 X 600 X 960	1580 X 820 X 1420	157

*Abmessungen: Höhe x Breite x Länge



TK PharmaSolutions

Beherrschen Sie die Risiken beim Pharmatransport mit ColdCube™ und TK PharmaSolutions.

Die Qualität und Zuverlässigkeit von Arzneimittellieferungen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Qualität und Wirksamkeit von Medikamenten. TK PharmaSolutions, die umfassende und spezialisierte Kompetenzplattform von Thermo King, ist genau auf die Bedürfnisse der pharmazeutischen Industrie zugeschnitten und bietet Anwendungs-Know-how, die Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP) und ein breites Spektrum an Dienstleistungen.

– GDP-QUALIFIZIERTE UND -VALIDIERTE AUSTRÜSTUNG:

ColdCube™ bietet eine präzise Temperaturkontrolle und ist vollständig konform mit den GDP-Richtlinien für den Pharmatransport.

– GDP-PROTOKOLL:

TK PharmaSolutions befolgt die GDP-Richtlinien der Europäischen Arzneimittel-Agentur, um sicherzustellen, dass die hohe Produktqualität in der gesamten Vertriebskette erhalten bleibt.

– 24/7-FLOTTENÜBERWACHUNG:

Sendungen werden in Echtzeit verfolgt und nachverfolgt, um das Risiko von Schäden, Qualitätsverlusten und Verlusten bei hochwertigen medizinischen und biologischen Produkten zu verringern.

Leistungssteigernde Services und Lösungen


**MAX
YOUR
COOL**

COLD CUBE™

Maximieren Sie Betriebszeit, Nachhaltigkeit, Einsparungen und Kontrolle mit den intelligenten Services und digitalen Lösungen von Thermo King. Halten Sie die Leistung Ihrer Maschine hoch und die Sorgen gering, den ganzen Tag, jeden Tag.

AUF DER SUCHE NACH IHREM MAXIMUM?

Die zertifizierten Thermo King-Händler stehen Ihnen dank unseres ausgedehnten Netzes in ganz Europa rund um die Uhr zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website, um den nächstgelegenen Händler zu finden.



Holen Sie Ihr Maximum heraus, unter
[europe.thermoking.com/
 max-your-cool](https://europe.thermoking.com/max-your-cool)

+ MAXIMIEREN SIE DIE BETRIEBSZEIT

Vermeiden Sie kostspielige Ausfallzeiten und sorgen Sie dafür, dass Ihre Maschinen länger laufen und Erträge erwirtschaften.

+ MAXIMIEREN SIE DIE NACHHALTIGKEIT

Verringern Sie den Verbrauch Ihrer Flotte und sparen Sie Energie.

+ MAXIMIEREN SIE IHRE EINSPARUNGEN

Reduzieren Sie Service- und Wartungskosten und maximieren Sie den Restwert Ihrer Maschinen.

+ MAXIMIEREN SIE DIE KONTROLLE

Überwachen und bewahren Sie die kritische Frachtqualität bei jedem Schritt.

Das MAXIMALE aus Ihrem ColdCube™ herausholen

Bringen Sie Ihre Kühlung auf Hochtouren. Thermo Kings komplettes Angebot an Upgrades für Ihre ColdCube™-Lösung hilft Ihnen, Ihre Abläufe zu optimieren.



CONNECTED SOLUTIONS COLD CUBE™ UND TELEMATIK

Thermo King ColdCube™ ermöglicht es Ihnen, Ihre Ladungen mit TracKing und TK Reefer zu überwachen und zu steuern. Sensoren liefern Temperaturdaten in Echtzeit, verfolgen die Position der Ladung und warnen Sie, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs liegt.



NACHRÜSTUNGEN

Thermo King bietet eine breite Palette von werkseitig eingebauten und nachgerüsteten Upgrades für den ColdCube™ an. Einzelheiten finden Sie auf der nächsten Seite.



SERVICEVERTRÄGE

Sorgenfreiheit dank ThermoAssistance, Teil der ThermoKare Serviceverträge. Diese mehrsprachige Plattform bietet Kunden, die im Ausland unterwegs sind, über das Thermo King-Händlernetz 24/7-Support für Thermo King-Maschinen.



ORIGINALTEILE

Die Wartung Ihres Thermo King ColdCube™ ist entscheidend für seine hohe Leistung, weshalb wir die Verwendung von Thermo King-Originalersatzteilen empfehlen.

Nachrüstungen

Wir bieten eine breite Palette von Upgrades an, die werkseitig eingebaut oder nachgerüstet werden können, um Ihren ColdCube™ vollständig an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Werkseitige Optionen

ZUSÄTZLICHER INTERNER LÜFTER

Das zusätzliche Gebläse sorgt für eine schnellere Rückkehr zur Solltemperatur nach dem Öffnen der Tür und für eine gleichmäßige Temperatur im Inneren des Behälters.

RÄDER UND GRIFFE

Erleichtert das Bewegen und Aufstellen des ColdCube™.

TOUCHLOG

Verbindet sich mit Tracking und TK Reefer, um Ihre Fracht in Echtzeit zu sehen.

INTERNE BATTERIEN

Sorgt für zusätzliche Flexibilität mit einer oder zwei internen Batterien oder einer hybriden Stromversorgungslösung.

Nachrüstbares Zubehör

1 REGAL

- Flexibel an Ihre Ladung anpassbar
- 30 kg Belastung je Regal
- Verfügbar für alle Größen außer Toplader
- Für Gastronorm-Behälter geeignet

2 TRANSPORTKITS

- Rollwagen: Für hohe Mobilität
- Palettenbasis: Ermöglicht ein einfacheres Verladen in einen LKW oder Transporter

3 BLUETOOTH-MODUL

Überwachung der Ladungstemperatur ganz bequem über Ihr Mobilgerät. Für alle Maschinen verfügbar

4 PLASTIK-LAMELLENVORHANG

Reduzieren die Menge an Kaltluft, die bei Türöffnungen entweicht.

(Standard bei bestimmten Gefrier- sowie Kühl- und Heizmodellen. Bitte überprüfen Sie bei der Bestellung dieses Zubehörs Ihr Modell).

5 BEFESTIGUNGSKIT

Einfache Befestigung der Maschine am Fahrzeugboden

6 INNENVENTILATORKIT

Sorgt für eine optimale Belüftung im ColdCube™ zum Schutz der Ladung

7 AC/DC- STROMRICHTER

Optionaler AC/DC-Stromrichter zum Anschluss des ColdCube™ an Wechselstrom

8 KIT ZUR GRIFFVERRIEGELUNG

Kit zur Griffverriegelung zum Stapeln von ColdCubes



1



2



3



4




5



6



7



8

Nachrüstungen

HORIZONTALE REIHE

GRÖSSE	MODELL	BEI DER LIEFERUNG INBEGRIFFEN	OPTIONAL (BEI BESTELLUNG)		HAUPTZUBEHÖR AUF ANFRAGE						
			EXTRA VENTILATOR	RÄDERSATZ	AC/DC	REGAL	STREIFEN-VORHANG	KIT ZUR GRIFFVER-RIEGELUNG	ROLLWAGEN	DOPPELBODEN AUS EDELSTAHL	PALETTEN-BASIS
140 I	ColdCube 140 FDN 12/24 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang	047362	-	401422	936041	-	905634	6100202	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang	047362	-	401422	936041	-	905634	6100202	-	-
	ColdCube 140 NDH 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz	-	-	401421	941359	6100219	905634	6100202	970498	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz	-	-	401421	941359	6100219	905634	6100202	970498	-
	ColdCube 140 NDN 12/24 V	DC-Kabel	047362	-	401421	936041	6100219	905634	6100202	-	-
		DC-Kabel	047362	-	401421	936041	6100219	905634	6100202	-	-
330 I	ColdCube 330 FDN 12/24 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang	047362	-	401422	936042	-	903950	6100203	-	6100204
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang	047362	-	401422	936042	-	903950	6100203	-	6100204
	ColdCube 330 NDH 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz	-	-	401421	941361	6100220	903950	6100203	970488	6100204
		DC-Kabel, Verdampferschutz	-	-	401421	941361	6100220	903950	6100203	970488	6100204
	ColdCube 330 NDN 12/24 V	DC-Kabel	047362	-	401421	936042	6100220	903950	6100203	-	6100204
		DC-Kabel	047362	-	401421	936042	6100220	903950	6100203	-	6100204
720 I	ColdCube 720 FDN 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Füße	047362	-	401423	935838	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Füße	047362	-	401423	935838	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Füße	047362	-	401423	935838	-	-	-	-	-
	ColdCube 720 NDH 12 V	DC-Kabel, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Fuß	-	-	401422	941365	-	-	-	970490	-
		DC-Kabel, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Fuß	-	-	401422	941365	-	-	-	970490	-
		DC-Kabel, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Fuß	-	-	401422	941365	-	-	-	970490	-
		Batterieladegerät 25A@12V , Verd.- Schutz, Kunststoffstreifen, 50 mm Füße	-	-	-	941365	-	-	-	970490	-
		Ddc/dc-Ladegerät 18A@12V , Verd.- Schutz, Kunststoffstreifen, 50 mm Füße	-	-	401423	941365	-	-	-	970490	-
	ColdCube 720 NDN 12/24 V	DC-Kabel, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Fuß	047362	-	401422	935838	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Kunststoffstreifenvorhang, 50 mm Fuß	047362	-	401422	935838	-	-	-	-	-

Legende:
Option oder Zubehör nicht verfügbar: -
Option für eine Coldcube Bluetooth-Schnittstelle verfügbar für alle Modelle, Referenz 401420.



Nachrüstungen

VERTIKALE REIHE

GRÖSSE	MODELL	BEI DER LIEFERUNG INBEGRIFFEN	OPTIONAL (BEI BESTELLUNG)		HAUPTZUBEHÖR AUF ANFRAGE						
			EXTRA VENTILATOR	RÄDERSATZ	AC/DC	REGAL	STREIFEN-VORHANG	KIT ZUR GRIFFVER-RIEGELUNG	ROLLWAGEN	DOPPEL-BODEN AUS EDELSTAHL	PALETTEN-BASIS
565 L	ColdCube 565 FDN 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097990	401423	941363	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097990	401423	941363	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097990	401423	941363	-	-	-	-	-
	ColdCube 565 NDH 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097990	401422	941362	-	-	-	970489	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097990	401422	941362	-	-	-	970489	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097990	401422	941362	-	-	-	970489	-
	ColdCube 565 NDN 12/24 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097990	401422	941362	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097990	401422	941362	-	-	-	-	-
760 L	ColdCube 760 FDN 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097991	401423	940741	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097991	401423	940741	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097991	401423	940741	-	-	-	-	-
	ColdCube 760 NDH 12 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097991	401422	941364	-	-	-	970491	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097991	401422	941364	-	-	-	970491	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	-	097991	401422	941364	-	-	-	970491	-
		Batterieladegerät 25A@12V , Verd.- Schutz, Kunststoffstreifen, 100 mm Füße	-	097991	-	941364	-	-	-	970491	-
		Ddc/dc-Ladegerät 18A@12V , Verd.- Schutz, Kunststoffstreifen, 100 mm Füße	-	097991	401423	941364	-	-	-	970491	-
	ColdCube 760 NDN 12/24 V	DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097991	401423	941363	-	-	-	-	-
		DC-Kabel, Verdampferschutz, Kunststoffstreifenvorhang, 100 mm Füße	047363	097992	401423	941363	-	-	-	-	-

Legende:
Option oder Zubehör nicht verfügbar: -
Option für eine Coldcube Bluetooth-Schnittstelle verfügbar für alle Modelle, Referenz 401420.



Flexible Kühllösungen

GROSSER UMGEBUNGSBEREICH

Abdeckung von 30 °C bis -21 °C mit Kühl-, Tiefkühl- und Heizfunktionen.

PRÄZISE TEMPERATURSTEUERUNG

Maximaler Schutz bei niedrigen Betriebskosten.

FLEXIBLE UND AUTONOME LEISTUNG

Betreiben Sie Ihre Maschine mit Gleichstrom aus dem Fahrzeug, mit Wechselstrom aus dem Netz, hybrid oder autonom (interne Batterie, 12 bis 99 Stunden Autonomie je nach Modell).

ECHTZEIT-SICHTBARKEIT 24/7

Unabhängige Datenlogger-Integration und Möglichkeit zur Verbindung mit TracKing und Bluetooth.

ANGEPASST AN KUNDENBEDÜRFNISSE

15 Standardkonfigurationen und kundenspezifische Optionen.



Thermo King - von Trane Technologies (NYSE: TT), einem globalen Klima-Innovator - ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Temperaturkontrolle im Transportwesen.

Wir entwickeln und liefern Spitzentechnologien und -lösungen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. Thermo King bietet seit 1938 Lösungen zur Transporttemperaturregelung für eine Vielzahl von Anwendungen an, darunter für Anhänger, Lkw-Aufbauten, Busse, Flugzeuge, Schiffscontainer und Eisenbahnwaggons.

Weitere Informationen
europe.thermoking.com

Händler in Ihrer Nähe finden:
dealers.thermoking.com

